

Garant
Trumpas pakopinis grąžtas HSS 180°, oksiduotas, Varžtams: M8

Užsakymo data

Užsakymo numeris	117240 M8
GTIN	4045197036209
Produktų klasė	11C

Aprašymas
Modelis:

Labai tvirtas. Mažos bendraaiškumo tolerancijos ribos tarp gręžimo ir gilinimo \emptyset garantuoja tikslumą.

Dėl specialiai apdirbto grąžto paviršiaus sumažėja galimybė prilipti drožlei prie grąžto briaunų, ji lengvai pašalinama iš pjovimo zonos.

Paskirtis:

Varžtinėms kiaurosiosms kiaurymėms pagal DIN-ISO 273 įgilinimui pagal DIN74, lapas 2, forma H, J ir K, modelis – vidutinis.

Varžtams pagal DIN912, 6912 ir 7984, ISO1207 (DIN84).

Techninis aprašymas

Užspaudimo griovelio ilgis c	56 mm
Varžtams	M8
Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,1 mm/aps,
$\emptyset D_1$ 1. Pakopa 180° h8	9 mm
$\emptyset D_2$ 2. Pakopa 180° h8	15 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Pakopos aukštis L ₁ 1. Pakopa 180°	19 mm
Koto $\emptyset D_s$	15 mm
Bendras ilgis L	111 mm
Danga	oksiduotas

Ašmenys	HSS
Norma	DIN 1897
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Smailas kampas	118 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h8
Gilavimo pakopos kampas	180 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h8
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Pakopinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	45 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Ketus (G)	tinka	25 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	80 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		