

**Garant****Karūninis grąžtas HM aukštas, Ø DC: 25mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 118400 25     |
| GTIN             | 4045197036797 |
| Produktų klasė   | 11C           |

**Aprašymas****Modelis:**

**Gręžimo karūna ir kotas iš vieno ruošinio** (grūdinto), išskirtinis patvarumas ir žemas spindulinis mušimas. **Plonos HM pjovimo plokštelės su teigiamu pjovimo kampu** ir **dideliu užpakaliniu kampu** puikiai pjauna mažesnėmis pjovimo jėgomis. Centravimo grąžtas keičiamas, kotas su 3 tvirtinimo plokštumomis.

Visų dydžių pjūvio plotis 2 mm. Ø tolerancija: + 0,10 / – 0,05 mm.

Ilgis L: **dyd. ≤55 = 35 mm / dyd. 60 = 60 mm.**

**Paskirtis:**

Naudoti tik stacionariose staklėse. Puikiai tinka pluoštu sutvirtintiems plastikams (GFK ir CFK). Lakštams, kurių storis iki 4 mm, ir vamzdžių, kurių sienelių storis iki 4 mm, gręžimui.

**Techninis aprašymas**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Nominalusis Ø D <sub>c</sub> | 25 mm                                   |
| Koto Ø                       | 10 mm                                   |
| Ilgis L                      | 35 mm                                   |
| Modelis                      | aukšta                                  |
| Ašmenys                      | HM                                      |
| Norma                        | Gamykliniai standartai                  |
| Kotas                        | Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis |
| Ø tolerancija                | -0,05 / 0,1 mm                          |

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Spalvinis žymėjimas | be                |
| Produkto rūšis      | Karūninis gražtas |

## Vartotojo duomenys

|                                | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis)   | ribotai tinka | 70 m/min       | N         |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 50 m/min       | P         |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup> | tinka         | 50 m/min       | P         |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>    | tinka         | 35 m/min       | M         |
| Grafitas, GFK / CFK            | tinka         | 80 m/min       | N         |
| Uni                            | tinka         |                |           |
| drėgnas, maks.                 | ribotai tinka |                |           |
| sausasis                       | tinka         |                |           |