

**Garant****Spiralinis grąžtas HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 4,6mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 114500 4,6    |
| GTIN             | 4045197019912 |
| Produktų klasė   | 11B           |

**Aprašymas****Modelis:****Pastiprinta šerdis.**

Viršūnės forma C.

**Rekomendacija:****Maksimalus gręžimo gylis:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Techninis aprašymas**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Pastūma f INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>                  | 0,03 mm/aps,      |
| Nominalusis Ø D <sub>c</sub>                            | 4,6 mm            |
| Pjovimo briaunų skaičius Z                              | 2                 |
| Užspaudimo griovelio ilgis c                            | 47 mm             |
| Tolerancija Nominalusis Ø                               | h8                |
| Koto Ø D <sub>s</sub>                                   | 4,6 mm            |
| Bendras ilgis L   | 80 mm             |
| Norma   | DIN 338           |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub> | 40,1 mm           |
| Smailas kampas  | 130 laipsniai     |
| Kotas   | Cilindrinis kotas |
| Danga   | TiAlN             |

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Ašmenys                              | HSS E              |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai       |
| Vidinis aušinimas                    | ne                 |
| Spalvinis žymėjimas                  | mėlyna             |
| Produkto rūšis                       | Spiralinis grąžtas |

### Vartotojo duomenys

|                                | Paskirtis     | $V_c$    | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------|-----------|
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka | 37 m/min | P         |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup> | ribotai tinka | 31 m/min | P         |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>    | tinka         | 15 m/min | M         |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup>    | tinka         | 12 m/min | M         |
| Ti >850 N/mm <sup>2</sup>      | tinka         | 6 m/min  | S         |
| Alyva                          | tinka         |          |           |
| drėgnas, maks.                 | tinka         |          |           |