

Garant
Trumpas pakopinis grąžtas HSS 180°, TiAlN, Varžtams: M3

Užsakymo data

Užsakymo numeris	117260 M3
GTIN	4045197036223
Produktų klasė	11C

Aprašymas
Modelis:

Labai stabilus. Mažos bendraaiškumo tolerancijos ribos tarp gręžimo ir gilinimo Ø garantuoja tikslumą.

Paskirtis:

Varžtinėms kiaurosioms kiauromėms pagal DIN-ISO 273 [gilinimui pagal DIN74, lapas 2, forma H, J ir K, modelis – vidutinis.

Varžtams pagal DIN912, 6912 ir 7984, ISO1207 (DIN84).

Techninis aprašymas

Pakopos aukštis L ₁ 1. Pakopa 180°	9 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Varžtams	M3
Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,03 mm/aps,
Ø D ₂ 2. Pakopa 180° h8	6 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	28 mm
Ø D ₁ 1. Pakopa 180° h8	3,4 mm
Koto Ø D _s	6 mm
Bendras ilgis L	66 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS

Norma	DIN 1897
Tolerancija Nominalusis \emptyset	h8
Smailas kampas	118 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h8
Gilavimo pakopos kampas	180 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h8
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Pakopinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	56 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	50 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	50 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	37 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	31 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	12 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	10 m/min	P
Ketus (G)	tinka	31 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	80 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		