

Garant**Tikslaus kūginio grąžto lakštiniam plienui rinkinys HSS, Pjovimo briaunos Ø DC: 3-30,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	118120 3-30,5
GTIN	4045197193209
Produktų klasė	11C

Aprašymas**Modelis:**

Aštri viršūnė, nereikia pradinės kiaurymės. Pjovimo dalies skersmuo yra kūgio formos pagal išorinį skersmenį, todėl nupjaunama plati drožlė. Skalė griovelyje. Kotas su trimis papildomomis plokštumomis.

Rinkinys iš 3 kūginių grąžtų lakštiniam plienui ir 1 gręžimo pastos tūbelė Nr. 118160 dėžutėje.

Paskirtis:

Puikios kokybės gręžimas be užvartų. Lakštinis plienas 0,1–2 mm, V2A 0,1–1 mm, spalvotieji metalai: 0,1–5 mm, plastikas iki 10 mm.

Turinys:

po 1 kūginį grąžtą lakštiniam plienui: Nr. 118020 dyd. 3 – 14; 8 – 20; 16 – 30,5

gręžimo pasta: Nr. 118160

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	3 - 30,5 mm
Spalvinis žymėjimas	be

Ašmenys	HSS
Produkto rūšis	Pakopinis grąžtas
Norma	Gamykliniai standartai
Kotas	Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis

Priedai

Tikslus kūginis grąžtas lakštiniam plienui HSS Pjovimo briaunos Ø DC 3-14 mm	118020 3-14
Gręžimo pasta Ø 29 mm×91 mm	118160
Tikslus kūginis grąžtas lakštiniam plienui HSS Pjovimo briaunos Ø DC 8-20 mm	118020 8-20
Tikslus kūginis grąžtas lakštiniam plienui HSS Pjovimo briaunos Ø DC 16-30,5 mm	118020 16-30,5