

Garant**Pakopinis grąžtas HSS, TiAlN, Pjovimo briaunų Ø: 4-12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	118324 4-12
GTIN	4045197199614
Produktų klasė	11C

Aprašymas**Modelis:**

Su cilindrine centrine dalimi ir Ø skale griovelyje. Kotas su trimis papildomomis plokštumomis. Pakopinis grąžtas su spirale optimaliam drožlių pašalinimui, ir aukštos kokybės danga, užtikrinančia didelį atsparumą dilimui.

Paskirtis:

Gręžimui ir užvartų nuėmimui, maksimalus medžiagos storis = pakopos aukštis (žr. lentelę).

Techninis aprašymas

Laiptų aukštis	6 mm
grąžto žingsnis kas	1 mm
Bendras ilgis	79 mm
Koto Ø	6 mm
Pjovimo briaunos Ø D _c	4 - 12 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS
Norma	Gamykliniai standartai
Kotas	Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Pakopinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		