

Garant**Pakopinis grąžtas HSS 180°, oksiduotas, Varžtams: M8****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	117280 M8
GTIN	4045197036322
Produktų klasė	11C

Aprašymas**Modelis:**

Kiekviena gręžimo ir gilinimo pakopa turi savo sraigtinius griovelius ir kreipiančiąsias briaunas. Todėl net ir daug kartų pagalandus, laiptuotojo grąžto profilis išlieka nepakitęs.

Paskirtis:

Varžtų kiaurymėms pagal DIN-ISO 273 ir varžtų galvučių įgilinimui, forma H, J ir K. Modelis pagal DIN 74 lapas 2.

Techninis aprašymas

Pakopos aukštis L ₁ 1. Pakopa 180°	19 mm
Ø D ₁ 1. Pakopa 180° h9	9 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	114 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Varžtams	M8
Ø D ₂ 2. Pakopa 180° h8	15 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,1 mm/aps,
Koto Ø D _s	15 mm
Bendras ilgis L	169 mm
Danga	oksiduotas
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 8376

Tolerancija Nominalusis Ø	h9
Smailas kampas	118 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	20-30 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas su h8
Gilavimo pakopos kampas	180 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Koto tolerancija	h8
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Pakopinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	45 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Ketus (G)	tinka	25 m/min	K
CuZn	ribotai tinka	80 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		