

Garant

Tikslus kūginis grąžtas lakštiniam plienui HSS, TiN, Pjovimo briaunos Ø DC: 4-30,5mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	118030 4-30,5
GTIN	4045197036520
Produktų klasė	11C

Aprašymas

Modelis:

Aštri viršūnė, nereikia pradinės kiaurymės. Pjovimo dalies skersmuo yra kūgio formos pagal išorinį skersmenį, todėl nupjaunama plati drožlė. Skalė griovelyje. Kotas su trimis papildomomis plokštumomis.

TiN danga: Didesnis pjovimo greitis ir kelis kartus didesnis patvarumas. Skirtas minkštomis, limpančioms medžiagoms.

Paskirtis:

Puikios kokybės gręžimas be užvartų. Lakštinis plienas 0,1–2 mm, V2A 0,1–1 mm, spalvotieji metalai: 0,1–5 mm, plastikas iki 10 mm.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunos Ø D _c	4 - 30,5 mm
Bendras ilgis	102 mm
Koto Ø	10 mm
Danga	TiN
Ašmenys	HSS
Norma	Gamykliniai standartai
Kotas	Kotas su trimis užspaudimo plokštumomis
Spalvinis žymėjimas	be

Produkto rūšis

Pakopinis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1100 N/mm ²	tinka		
INOX <900 N/mm ²	tinka		
INOX >900 N/mm ²	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		