

**Garant****Spiralinis grąžtas HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 5,3mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	114500 5,3
GTIN	4045197019981
Produktų klasė	11B

**Aprašymas****Modelis:****Pastiprinta šerdis.**

Viršūnės forma C.

**Rekomendacija:****Maksimalus gręžimo gylis:** $L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ **Techninis aprašymas**

Pastūma f INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Užspaudimo griovelio ilgis c	52 mm
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	5,3 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Koto Ø D <sub>s</sub>	5,3 mm
Bendras ilgis L	86 mm
Norma	DIN 338
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	44,1 mm
Smailas kampas	130 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas
Danga	TiAlN

Ašmenys	HSS E
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	35 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	37 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	31 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	12 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	6 m/min	S
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		