

**Garant****Spiralinis grąžtas HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 10,1mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	114500 10,1
GTIN	4045197020468
Produktų klasė	11B

**Aprašymas****Modelis:****Pastiprinta šerdis.**

Viršūnės forma C.

**Rekomendacija:****Maksimalus gręžimo gylis:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Techninis aprašymas**

Pastūma f INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/aps,
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	10,1 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Užspaudimo griovelio ilgis c	87 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Koto Ø D <sub>s</sub>	10,1 mm
Bendras ilgis L	133 mm
Norma	DIN 338
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L <sub>2</sub>	71,9 mm
Smailas kampas	130 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas
Danga	TiAlN

Ašmenys	HSS E
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	35 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	37 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	31 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	12 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	6 m/min	S
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		