

Garant**Spiralinis grąžtas HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 9,3mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 114500 9,3 |
| GTIN | 4045197020383 |
| Produktų klasė | 11B |

Aprašymas**Modelis:****Pastiprinta šerdis.**

Viršūnės forma C.

Rekomendacija:**Maksimalus gręžimo gylis:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Nominalusis Ø D _c | 9,3 mm |
| Užspaudimo griovelio ilgis c | 81 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 2 |
| Pastūma f INOX < 900 N/mm ² | 0,09 mm/aps, |
| Tolerancija Nominalusis Ø | h8 |
| Koto Ø D _s | 9,3 mm |
| Bendras ilgis L | 125 mm |
| Norma | DIN 338 |
| rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂ | 67,1 mm |
| Smailas kampas | 130 laipsniai |
| Kotas | Cilindrinis kotas |
| Danga | TiAlN |

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Ašmenys | HSS E |
| Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 35 laipsniai |
| Vidinis aušinimas | ne |
| Spalvinis žymėjimas | mėlyna |
| Produkto rūšis | Spiralinis grąžtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <750 N/mm ² | ribotai tinka | 37 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | ribotai tinka | 31 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 15 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 12 m/min | M |
| Ti >850 N/mm ² | tinka | 6 m/min | S |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |