

Garant**Spiralinis grąžtas HSS-Co8, TiAlN, Ø DC h8: 1mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	114550 1
GTIN	4045197020598
Produktų klasė	11B

Aprašymas**Modelis:****atsparus karščiui, dėl pastiprintos šerdies tvirtas.**

Viršūnės forma C.

Rekomendacija:**Maksimalus gręžimo gylis:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Techninis aprašymas

Nominalusis Ø D _c	1 mm
Pastūma f INOX < 900 N/mm ²	0,02 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Užspaudimo griovelio ilgis c	12 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Koto Ø D _s	1 mm
Bendras ilgis L	34 mm
Norma	DIN 338
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	10,5 mm
Smailas kampas	135 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas
Danga	TiAlN

Ašmenys	HSS Co 8
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	35 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	37 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	31 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	20 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	15 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	6 m/min	S
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		