

**Garant****Karūninis grąžtas HM plokščias, Ø DC: 41mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	118500 41
GTIN	4045197037336
Produktų klasė	11C

**Aprašymas****Modelis:**

**Gręžimo karūna ir kotas iš vieno ruošinio** (grūdinto), išskirtinis patvarumas ir žemas spindulinis mušimas. **Plonos HM pjovimo plokštelės su teigiamu pjovimo kampu ir dideliu užpakaliniu kampu** puikiai pjauna mažesnėmis pjovimo jėgomis. Centravimo grąžtas keičiamas, kotas su 3 tvirtinimo plokštumomis.

Visų dydžių pjūvio plotis 2 mm. Ø tolerancija: + 0,10 / – 0,05 mm.

Ilgis L: **visi dyd. = 8 mm.**

**Paskirtis:**

Naudoti tik stacionariose staklėse. Puikiai tinka pluoštu sutvirtintiems plastikams (GFK ir CFK). Lakštams, kurių storis iki 4 mm.

**Techninis aprašymas**

Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	41 mm
Koto Ø	10 mm
Ilgis L	8 mm
Modelis	plokščias
Ašmenys	HM
Norma	Gamykliniai standartai

Kotas	Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis
Ø tolerancija	-0,05 / 0,1 mm
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Karūninis gražtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	70 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	50 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	50 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	35 m/min	M
Grafitas, GFK / CFK	tinka	80 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		