

HOLEX**Karūninis grąžtas HM plokščias, Ø DC: 32mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 118505 32 |
| GTIN | 4045197674104 |
| Produktų klasė | 12C |

Aprašymas**Modelis:**

Gręžimo karūna ir kotas iš vieno ruošinio (grūdinto), išskirtinis patvarumas ir žemas spindulinis mušimas. **Plonos HM pjovimo plokštelės su teigiamu pjovimo kampu ir dideliu užpakaliniu kampu** puikiai pjauna mažesnėmis pjovimo jėgomis. Centravimo grąžtas keičiamas, kotas su 3 tvirtinimo plokštumomis.

Visų dydžių pjūvio plotis 1,9 mm. Ø tolerancija: + 0,15 / – 0,05 mm.

Ilgis L: **visi dyd. = 11,8 mm**

Paskirtis:

Naudoti tik stacionariose staklėse. Puikiai tinka pluoštu sutvirtintiems plastikams (GFK ir CFK). Lakštams, kurių storis iki 5 mm.

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------|---|
| Nominalusis Ø D _c | 32 mm |
| Koto Ø | 10 mm |
| Ilgis L | 11,8 mm |
| Modelis | plokščias |
| Ašmenys | HM |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Kotas | Kotas su trimis tvirtinimo plokštumomis |
| Ø tolerancija | –0,05/0,15 mm |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Karūninis gražtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|--------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | ribotai tinka | 70 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 50 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 50 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 35 m/min | M |
| Grafitas, GFK / CFK | tinka | 80 m/min | N |
| Uni | tinka | | |
| drėgnas, maks. | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |