

Garant
Spiralinis grąžtas HSS-Co8, TiAlN, Ø DC h8: 8,8mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	114550 8,8
GTIN	4045197021373
Produktų klasė	11B

Aprašymas
Modelis:
atsparus karščiui, dėl pastiprintos šerdies tvirtas.

Viršūnės forma C.

Rekomendacija:
Maksimalus gręžimo gylis:
 $L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$
Techninis aprašymas

Pastūma f INOX < 900 N/mm ²	0,09 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalusis Ø D _c	8,8 mm
Užspaudimo griovelio ilgis c	81 mm
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Koto Ø D _s	8,8 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Norma	DIN 338
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	67,8 mm
Smailas kampas	135 laipsniai
Kotas	Cilindrinis kotas
Danga	TiAlN

Ašmenys	HSS Co 8
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	35 laipsniai
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	mėlyna
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Plienas <750 N/mm ²	ribotai tinka	37 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	31 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	12 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	20 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	15 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	6 m/min	S
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		