

Honeywell
MILLER**Kritimo ribotuvas TurboLite tekstilinė juosta, Vielinio lyno ilgis: 2 m****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 098150 2 |
| GTIN | 3660681042675 |
| Produktų klasė | 09A |

Aprašymas**Modelis:**

TurboLite asmeninis kritimo ribotuvas. Įstatytas į iš smūgiams atsparų kompozitinių medžiagų korpusą. Greitai veikianti stabdžių sistema su 2 m diržo juosta. Kartu su integruotu apkrovos indikatoriumi. Leistina apkrova iki 136 kg.

TurboLite kritimo ribotuvas su tekstiline juosta ir dviem Twistlock karabinais.

Standartas:

EN 360

Pastaba:

Produktų, kurių dauguma pagaminti iš metalo, eksploataavimo trukmė yra praktiškai neribota. Su sąlyga, kad kasmet bus atliekama profesionali patikra (apžiūra). Čia pirmiausia taikoma karabinams, nes kasmetinė apžiūra ir revizija priklauso ir aukštuminių darbų saugos prietaisams. Ilgis: 2 m

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------|---------|
| Norma | EN 360 |
| Svoris | 0,86 kg |
| Vielinio lyno ilgis | 2 m |

| | |
|----------------|-------------------|
| Ilgis | 2 m |
| Produkto rūšis | Kritimo ribotuvas |