

Garant**Spiralinis grąžtas HSS N, be dangos, Ø DC h8 (mm arbs coliai): 0,5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	114150 0,5
GTIN	4045197012326
Produktų klasė	11B

Aprašymas**Modelis:**

Nušlifluotas profilis: mažas radialinis mušimas ir tiksliai užgaląsta viršūnė.

Nuo Ø 2,4 mm oksiduoti.

Viršūnės forma C nuo dydžio 4 mm.

Rekomendacija:**Maksimalus gręžimo gylis:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$.

Pastaba:

Dyd. 16 – 20: grąžtų koto Ø 16 mm.

Techninis aprašymas

Užspaudimo griovelio ilgis c	6 mm
Nominalusis Ø D _c	0,5 mm
Pastūma f plienui < 750 N/mm ²	0,03 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Tolerancija Nominalusis Ø	h8
Koto Ø D _s	0,5 mm
Bendras ilgis L	22 mm
Norma	DIN 338
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L ₂	5,3 mm
Smailas kampas	118 laipsniai

Kotas	Cilindrinis kotas
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Tipas	N
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Spiralinis gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	80 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	ribotai tinka	45 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	50 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	ribotai tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	8 m/min	P
Ketus (G)	tinka	25 m/min	K
CuZn	tinka	80 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		