

HOLEX**Karūninis grąžtas HSS gręžimo gylis 55 mm, TiAlN, Ø DC: 24mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 118820 24 |
| GTIN | 4045197038050 |
| Produktų klasė | 12D |

Aprašymas**Modelis:**

Tinka visoms populiariausių modelių magnetinėms staklėms. Optimali pjovimo briaunos geometrija užtikrina puikų pjovimą. Lengvai pagalandami. Su Weldon kotu – Ø **19 mm**. **HSS su specialia TiAlN danga** pagerina pjovimą (išvengiama medžiagos prieaugių susidarymo).

Paskirtis:

Kiaurymių gręžimui plieninėse konstrukcijose mobiliomis magnetinėmis arba stacionariomis vertikaliomis gręžimo staklėmis. Karūniniu grąžtu drožle paverčiamas tik nedidelis apdirbamos medžiagos tūris. Likusi medžiaga išstumama išstūmiklio pagalba.

Tiekimo sudėtis:

Be išmetiklio.

Pastaba:

Karūninių grąžtų tepimui rekomenduojame labai efektyvų tepimo skystį (žr. Nr. 084210).

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Nominalusis Ø D _c | 24 mm |
| Koto Ø | 19 mm |
| Pjūvio gylis | 55 mm |
| Danga | TiAlN |
| Ašmenys | HSS |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Kotas | Weldon kotas |
| Spalvinis žymėjimas | be |

Produkto rūšis

Gręžimo karūna

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V_c | ISO kodas |
|--------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Aliuminis, plastikai | tinka | 70 m/min | N |
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 70 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 25 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 20 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 15 m/min | M |
| Ketus | tinka | 16 m/min | K |
| GGG | tinka | 19 m/min | K |
| Uni | tinka | | |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| šlapias, min. | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |