

**Garant****HM karūninis grąžtas gręžimo gylis 30 mm, TiAlN, Ø DC: 21mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	118780 21
GTIN	4045197514677
Produktų klasė	11F

**Aprašymas****Modelis:**

Tinka visoms populiariausių modelių magnetinėms staklėms. Optimali pjovimo briaunos geometrija užtikrina puikų pjovimą. Lengvai pagalandami. Su Weldon kotu – Ø **19 mm**. **Kietlydinio grąžtas su specialia TiAlN danga** – labai didelis įrankio patvarumas ir puikus pjovimas.

**Paskirtis:**

Kiaurymių gręžimui plieninėse konstrukcijose mobiliomis magnetinėmis arba stacionariomis vertikaliomis gręžimo staklėmis. Karūniniu grąžtu drožle paverčiamas tik nedidelis apdirbamos medžiagos tūris. Likusi medžiaga išstumama išstūmiklio pagalba.

**Tiekimo sudėtis:**

**Be** išmetiklio.

**Pastaba:**

Karūninių grąžtų tepimui rekomenduojame labai efektyvų tepimo skystį (žr. Nr. 084210).

**Techninis aprašymas**

Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	21 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	HM
Norma	Gamykliniai standartai
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Karūninis grąžtas

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	80 m/min	N
Al >10 % Si	tinka	75 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	50 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	45 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	35 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	20 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	20 m/min	M
Ketus	tinka	20 m/min	K
GGG	tinka	15 m/min	K
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		