

Garant**HM karūninis grąžtas gręžimo gylis 30 mm, TiAlN, Ø DC: 23mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 118780 23 |
| GTIN | 4045197514691 |
| Produktų klasė | 11F |

Aprašymas**Modelis:**

Tinka visoms populiariausių modelių magnetinėms staklėms. Optimali pjovimo briaunos geometrija užtikrina puikų pjovimą. Lengvai pagalandami. Su Weldon kotu – Ø **19 mm**. **Kietlydinio grąžtas su specialia TiAlN danga** – labai didelis įrankio patvarumas ir puikus pjovimas.

Paskirtis:

Kiaurymių gręžimui plieninėse konstrukcijose mobiliomis magnetinėmis arba stacionariomis vertikaliomis gręžimo staklėmis. Karūniniu grąžtu drožle paverčiamas tik nedidelis apdirbamos medžiagos tūris. Likusi medžiaga išstumama išstūmiklio pagalba.

Tiekimo sudėtis:

Be išmetiklio.

Pastaba:

Karūninių grąžtų tepimui rekomenduojame labai efektyvų tepimo skystį (žr. Nr. 084210).

Techninis aprašymas

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Nominalusis Ø D _c | 23 mm |
| Danga | TiAlN |
| Ašmenys | HM |
| Norma | Gamykliniai standartai |
| Spalvinis žymėjimas | be |
| Produkto rūšis | Karūninis grąžtas |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Aliuminis (trumpadrožlis) | tinka | 80 m/min | N |
| Al >10 % Si | tinka | 75 m/min | N |
| Plienas <500 N/mm ² | tinka | 50 m/min | P |
| Plienas <750 N/mm ² | tinka | 45 m/min | P |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | 35 m/min | P |
| Plienas <1100 N/mm ² | tinka | 20 m/min | P |
| INOX <900 N/mm ² | tinka | 25 m/min | M |
| INOX >900 N/mm ² | tinka | 20 m/min | M |
| Ketus | tinka | 20 m/min | K |
| GGG | tinka | 15 m/min | K |
| Uni | tinka | | |
| Alyva | tinka | | |
| drėgnas, maks. | tinka | | |
| šlapias, min. | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |