

**HOLEX****Karūninis grąžtas HSS gręžimo gylis 30 mm, TiAlN, Ø DC: 22mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	118800 22
GTIN	4045197037763
Produktų klasė	12D

**Aprašymas****Modelis:**

Tinka visoms populiariausių modelių magnetinėms staklėms. Optimali pjovimo briaunos geometrija užtikrina puikų pjovimą. Lengvai pagalandami. Su Weldon kotu – Ø **19 mm**. **HSS su specialia TiAlN danga** pagerina pjovimą (išvengiama medžiagos prieaugų susidarymo).

**Paskirtis:**

Kiaurymių gręžimui plieninėse konstrukcijose mobiliomis magnetinėmis arba stacionariomis vertikaliomis gręžimo staklėmis. Karūniniu grąžtu drožle paverčiamas tik nedidelis apdirbamos medžiagos tūris. Likusi medžiaga išstumama išštūmiklio pagalba.

**Tiekimo sudėtis:**

**Be** išmetiklio.

**Pastaba:**

Karūninių grąžtų tepimui rekomenduojame labai efektyvų tepimo skystį (žr. Nr. 084210).

**Techninis aprašymas**

Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	22 mm
Danga	TiAlN
Ašmenys	HSS
Norma	Gamykliniai standartai
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Karūninis grąžtas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	70 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	20 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	15 m/min	M
Ketus	tinka	16 m/min	K
GGG	tinka	19 m/min	K
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		