

HOLEX**Karūninis grąžtas HSS gręžimo gylis 30 mm, be dangos, Ø DC: 32mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	118790 32
GTIN	4045197514974
Produktų klasė	12D

Aprašymas**Modelis:**

Tinka visoms populiariausių modelių magnetinėms staklėms. Optimali pjovimo briaunos geometrija užtikrina puikų pjovimą. Lengvai pagalandami. Su Weldon kotu – Ø **19 mm**.

HSS be dangos – puiki alternatyva už patrauklią kainą.

Paskirtis:

Kiaurymių gręžimui plieninėse konstrukcijose mobiliomis magnetinėmis arba stacionariomis vertikaliomis gręžimo staklėmis. Karūniniu grąžtu drožle paverčiamas tik nedidelis apdirbamos medžiagos tūris. Likusi medžiaga išstumama išstūmiklio pagalba.

Tiekimo sudėtis:

Be išmetiklio.

Pastaba:

Karūninių grąžtų tepimui rekomenduojame labai efektyvų tepimo skystį (žr. Nr. 084210).

Techninis aprašymas

Nominalusis Ø D _c	32 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	Gamykliniai standartai
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Karūninis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	60 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	60 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	15 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	10 m/min	M
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
šlapias, min.	ribotai tinka		
sausasis	ribotai tinka		