

**HOLEX****Karūninis grąžtas HSS gręžimo gylis 55 mm, TiAlN, Ø DC: 22mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 118820 22     |
| GTIN             | 4045197038043 |
| Produktų klasė   | 12D           |

**Aprašymas****Modelis:**

Tinka visoms populiariausių modelių magnetinėms staklėms. Optimali pjovimo briaunos geometrija užtikrina puikų pjovimą. Lengvai pagalandami. Su Weldon kotu – Ø **19 mm**. **HSS su specialia TiAlN danga** pagerina pjovimą (išvengiama medžiagos prieaugių susidarymo).

**Paskirtis:**

Kiaurymių gręžimui plieninėse konstrukcijose mobiliomis magnetinėmis arba stacionariomis vertikaliomis gręžimo staklėmis. Karūniniu grąžtu drožle paverčiamas tik nedidelis apdirbamos medžiagos tūris. Likusi medžiaga išstumama išštūmiklio pagalba.

**Tiekimo sudėtis:**

**Be** išmetiklio.

**Pastaba:**

Karūninių grąžtų tepimui rekomenduojame labai efektyvų tepimo skystį (žr. Nr. 084210).

**Techninis aprašymas**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Nominalusis Ø D <sub>c</sub> | 22 mm                  |
| Danga                        | TiAlN                  |
| Ašmenys                      | HSS                    |
| Norma                        | Gamykliniai standartai |
| Spalvinis žymėjimas          | be                     |
| Produkto rūšis               | Karūninis grąžtas      |

**Vartotojo duomenys**

|                                | <b>Paskirtis</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO kodas</b> |
|--------------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| Aliuminis, plastikai           | tinka            | 70 m/min             | N                |
| Aliuminis<br>(trumpadrožlis)   | tinka            | 70 m/min             | N                |
| Plienas <500 N/mm <sup>2</sup> | tinka            | 25 m/min             | P                |
| Plienas <750 N/mm <sup>2</sup> | tinka            | 20 m/min             | P                |
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup>    | tinka            | 15 m/min             | M                |
| Ketus                          | tinka            | 16 m/min             | K                |
| GGG                            | tinka            | 19 m/min             | K                |
| Uni                            | tinka            |                      |                  |
| Alyva                          | tinka            |                      |                  |
| drėgnas, maks.                 | tinka            |                      |                  |
| šlapias, min.                  | ribotai tinka    |                      |                  |
| sausasis                       | tinka            |                      |                  |