

Garant**Centravimo grąžtas HSS A, be dangos, Nominalusis Ø DC k12: 1,6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	111000 1,6
GTIN	4045197000132
Produktų klasė	11A

Aprašymas**Modelis:**

Užgalastas ir iššlifluotas iš vientiso ruošinio, su sraigtiniais grioveliais.

Techninis aprašymas

Koto tolerancija	h7
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,02 mm/aps,
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
skirta detalių Ø	10 – 15 mm
Nominalusis Ø D _c	1,6 mm
Koto Ø D _s	4 mm
Bendras ilgis L	35,5 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 333
Tipas	A
Tolerancija Nominalusis Ø	k12
Gilavimo kampas	60 laipsniai
Pjovimo kryptis	dešinin.
Kotas	Cilindrinis kotas su h7

Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Centravimo gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	45 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	8 m/min	P
CuZn	tinka	80 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		