

**Garant****Centravimo grąžtas HSS A, be dangos, Nominalusis  $\varnothing$  DC k12: 2mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	111000 2
GTIN	4045197000149
Produktų klasė	11A

**Aprašymas****Modelis:**

Užgalastas ir iššlifluotas iš vientiso ruošinio, su sraigtiniais grioveliais.

**Techninis aprašymas**

Koto tolerancija	h7
Nominalusis $\varnothing D_c$	2 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/aps,
skirta detalių $\varnothing$	15 – 20 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto $\varnothing D_s$	5 mm
Bendras ilgis L	40 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 333
Tipas	A
Tolerancija Nominalusis $\varnothing$	k12
Gilavimo kampas	60 laipsniai
Pjovimo kryptis	dešinin.
Kotas	Cilindrinis kotas su h7

Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Centravimo gražtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	45 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	8 m/min	P
CuZn	tinka	80 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		