

Garant**Centravimo grąžtas HSS A, be dangos, Nominalusis Ø DC k12: 2,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	111000 2,5
GTIN	4045197000156
Produktų klasė	11A

Aprašymas**Modelis:**

Užgalastas ir iššlifuotas iš vientiso ruošinio, su sraigtiniais grioveliais.

Techninis aprašymas

skirta detalių Ø	20 – 30 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,03 mm/aps,
Nominalusis Ø D _c	2,5 mm
Koto tolerancija	h7
Koto Ø D _s	6,3 mm
Bendras ilgis L	45 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 333
Tipas	A
Tolerancija Nominalusis Ø	k12
Gilavimo kampas	60 laipsniai
Pjovimo kryptis	dešinin.
Kotas	Cilindrinis kotas su h7

Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Centravimo gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	45 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	8 m/min	P
CuZn	tinka	80 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		