

**HM karūninis grąžtas gręžimo gylis 35 mm, Ø DC: 40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	119000 40
GTIN	4014586240275
Produktų klasė	03G

**Aprašymas****Modelis:**

**Našus karūninis** kietlydinio grąžtas su QuickIN tvirtinimo kotu.

**Visas ilgis: 77 mm** - visų dydžių grąžtų.

**Tinka:**

Greitojo keitimo sistema greitam įrankio pakeitimui be rakto.

Tinka FEIN gręžimo staklėms, su adapteriu - ir kitų gamintojų staklėms. Karūninis grąžtas pjauna tik nedidelį apdirbamosios medžiagos tūrį, taip sutaupoma apie 40% - 60% laiko.

**Tiekimo sudėtis:**

**Be** centravimo grąžto.

**Pastaba:**

FEIN gręžimo stakles žr. 076520/ 076524/ 076526 Grupė 0 – Įranga dirbtuvėms.

Naudojant karūninius grąžtus 119010 ir 119000 reikalingas centravimo kaištis 119019.

**Techninis aprašymas**

Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	40 mm
Ašmenys	HM
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Karūninis grąžtas

**Vartotojo duomenys**

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
--	-----------	----------------	-----------

Al >10 % Si	ribotai tinka
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka
Ketus (G)	tinka
CuZn	tinka
Uni	tinka
Alyva	tinka
drėgnas, maks.	tinka
šlapias, min.	ribotai tinka
sausasis	tinka