

**HM karūninis grąžtas gręžimo gylis 35 mm, Ø DC: 43mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	119000 43
GTIN	4014586240305
Produktų klasė	03G

Aprašymas**Modelis:**

Našus karūninis kietlydinio grąžtas su QuickIN tvirtinimo kotu.

Visas ilgis: 77 mm - visų dydžių grąžtų.

Tinka:

Greitojo keitimo sistema greitam įrankio pakeitimui be rakto.

Tinka FEIN gręžimo staklėms, su adapteriu - ir kitų gamintojų staklėms. Karūninis grąžtas pjauna tik nedidelį apdirbamosios medžiagos tūrį, taip sutaupoma apie 40% - 60% laiko.

Tiekimo sudėtis:

Be centravimo grąžto.

Pastaba:

FEIN gręžimo stakles žr. 076520/ 076524/ 076526 Grupė 0 – Įranga dirbtuvėms.

Naudojant karūninius grąžtus 119010 ir 119000 reikalingas centravimo kaištis 119019.

Techninis aprašymas

Nominalusis Ø D _c	43 mm
Ašmenys	HM
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Karūninis grąžtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
--	-----------	----------------	-----------

Al >10 % Si	ribotai tinka
Plienas <500 N/mm ²	tinka
Plienas <750 N/mm ²	tinka
Plienas <900 N/mm ²	tinka
Plienas <1100 N/mm ²	tinka
INOX <900 N/mm ²	tinka
INOX >900 N/mm ²	tinka
Ketus (G)	tinka
CuZn	tinka
Uni	tinka
Alyva	tinka
drėgnas, maks.	tinka
šlapias, min.	ribotai tinka
sausasis	tinka