

Garant**VHM centravimo grąžtas A, be dangos, Ø DC k13: 0,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	121000 0,5
GTIN	4045197038302
Produktų klasė	11E

Aprašymas**Modelis:**

Iššlifluotas iš apvalaus vientiso kietlydinio strypo. Su sraigtiniais grioveliais. Vienpusiai centravimo grąžtai!

Techninis aprašymas

Nominalusis Ø D _c	0,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
skirta detalių Ø	< 4 mm
Koto tolerancija	h6
Pastūma f plienui < 1100 N/mm ²	0,01 mm/aps,
Koto Ø D _s	3,15 mm
Bendras ilgis L	20 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	VHM
Norma	DIN 333
Tipas	A
Tolerancija Nominalusis Ø	k13
Gilavimo kampas	60 laipsniai

Pjovimo kryptis	dešinin.
Kotas	Cilindrinis kotas su h6
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Centravimo gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	200 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	180 m/min	N
Al >10 % Si	ribotai tinka	160 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	80 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	75 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	65 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	50 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	tinka	35 m/min	P
INOX <900 N/mm ²	tinka	35 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	30 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	tinka	25 m/min	S
Ketus (G)	tinka	70 m/min	K
CuZn	tinka	160 m/min	N
Uni	tinka		
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	ribotai tinka		