

**HOLEX****Užtraukimo varžtas R 3 / 45° Haas-Mikron staklėms, su kiauryme sandarus,  
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308680 40
GTIN	4045197701008
Produktų klasė	32Z

**Aprašymas****Aprašymas:**

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

**Paskirtis:**

Įrankiams su kūginiu kotu **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

**Pastaba:**

**Užsandarintas** - O žiedu.

Tinkamą užveržimo raktą galite rasti el. parduotuvėje.

Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.

**Techninis aprašymas**

maksimalus užveržimo momentas	50 Nm
Sriegis M	M16
Bendras ilgis L	57 mm
Riebokšlio Ø D	23 mm
L <sub>1</sub>	32 mm
Galvutės Ø D <sub>1</sub>	15 mm
tinka kūgiams su spalviniu kodu	SK 40

tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu	40
Rakto dydis	19 mm
Užtraukimo varžtų standartas	MAS 403
Produkto rūšis	Užtraukimo varžtas

## Priedai

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308825 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40