

HOLEX**Užtraukimo varžtas R 3 / 45° Haas-Mikron staklėms, be kiaurymės sandarus,
Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu: 40****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	308685 40
GTIN	4045197701015
Produktų klasė	32Z

Aprašymas**Aprašymas:**

Įrankio laikiklis tvirtai užspaudžiamas suklyje naudojant užtraukimo varžtus. Įvairaus dizaino užtraukimo varžtai. Jie atspindi svarbų staklių ir įrankio ryšį. Reikalavimai užtraukimo varžtų tikslumui, tvirtumui ir patikimumui yra aukšti.

Paskirtis:

Įrankiams su kūginiu kotu **DIN 69871 / ISO 7388-1**.

Pastaba:

Užsandarintas - O žiedu.

Tinkamą užveržimo raktą galite rasti el. parduotuvėje.

Montuodami AB, įsitikinkite, kad priveržimo momentas yra teisingas.

Techninis aprašymas

Galvutės $\varnothing D_1$	15 mm
L_1	32 mm
Sriegis M	M16
maksimalus užveržimo momentas	50 Nm
tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu	40
Bendras ilgis L	57 mm
tinka kūgiams su spalviniu kodu	SK 40

Riebokšlio Ø D	23 mm
Rakto dydis	19 mm
Užtraukimo varžtų standartas	MAS 403
Produkto rūšis	Užtraukimo varžtas

Priedai

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308825 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40