

**duMONT****Pleištinio griovelio smūginis pratrauktuvas HSS Kiaurymė H9, Tipas: 18E1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	290407 18E1
GTIN	662600888404
Produktų klasė	29J

**Aprašymas****Paskirtis:**

**Pleištinio griovelio pjovimui pagal DIN 6885.**

**Tiekimo sudėtis:**

Pratrauktuvai kartu su reikalingais įdėklais.

**Pastaba:**

- **Apdirbant kietesnio plieno ruošinius reikia padidinti operacijų (praėjimų) skaičių arba naudoti specialius pratrauktuvus (reikia užklausti).**
- **Atlikus 1 ir 2 operacijas, stūmiklį reikia trumpam kilstelti – pratrauktuvus savaime išsilygina.**
- **Specialia danga padengti ir coliniai pratrauktuvai užsakomi atskirai.**
- **Pramušimo presus rasite katalogo 2 tome („Rankiniai ir matavimo prietaisai“).**
- **dyd. 28; 32 ir 36 pristatomi pagal paklausimą per trumpą laiką.**

Ašmenys: HSS

Pratrauktuvo ilgis: 394 mm

Pleištinio griovelio plotis: 18 mm

Pleištinio griovelio gylis: 4,4 mm

kiaurymėms, kurių Ø pagal DIN 6885: 58 - 65 mm

Traukimo ilgis pliene: 25 - 150 mm

reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis: 4800 kg

## Techninis aprašymas

Praėjimų skaičius	4
Pratrauktuvo ilgis	394 mm
Pleištinio griovelio plotis	18 mm
Traukimo ilgis pliene	25 - 150 mm
Pleištinio griovelio gylis	4,4 mm
reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis	4800 kg
Nugarėlės plotis	19,34 mm
kiaurymėms, kurių Ø pagal DIN 6885	58 - 65 mm
Ašmenys	HSS
Produkto rūšis	Pratrauktuvai

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Grafitas, GFK / CFK	ribotai tinka		
Alyva	tinka		

## Priedai

Pratrauktuvų įdėklai Nr. 290405 – 407 Tipas 16-18E1

290410 16-18E1