

duMONT**Pleištinių griovelių smūginis pratrauktuvas HSS Kiaurymė P9, Tipas: 14D1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	290406 14D1
GTIN	662600888091
Produktų klasė	29J

Aprašymas**Paskirtis:**

Pleištinių griovelių pjovimui pagal DIN 6885.

Tiekimo sudėtis:

Pratrauktuvai kartu su reikalingais įdėklais.

Pastaba:

- **Apdirbant kietesnio plieno ruošinius reikia padidinti operacijų (praėjimų) skaičių arba naudoti specialius pratrauktuvus (reikia užklausti).**
- **Atlikus 1 ir 2 operacijas, stūmiklį reikia trumpam kilstelti – pratrauktuvus savaime išsilygina.**
- **Specialia danga padengti ir coliniai pratrauktuvai užsakomi atskirai.**
- **Pramušimo presus rasite katalogo 2 tome („Rankiniai ir matavimo prietaisai“).**
- **Dyd. 28; 32 ir 36 pristatomi pagal paklausimą per trumpą laiką.**

Ašmenys: HSS

Pratrauktuvo ilgis: 353 mm

Pleištinio griovelio plotis: 14 mm

Pleištinio griovelio gylis: 3,8 mm

kiaurymėms, kurių Ø pagal DIN 6885: 44 - 50 mm

Traukimo ilgis pliene: 25 - 150 mm

reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis: 5050 kg

Techninis aprašymas

Pleištinio griovelio gylis	3,8 mm
Pleištinio griovelio plotis	14 mm
Praėjimų skaičius	3
Pratrauktuvo ilgis	353 mm
kiaurymėms, kurių Ø pagal DIN 6885	44 - 50 mm
Nugarėlės plotis	14,39 mm
Traukimo ilgis pliene	25 - 150 mm
reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis	5050 kg
Ašmenys	HSS
Produkto rūšis	Pratrauktuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Grafitas, GFK / CFK	ribotai tinka		
Alyva	tinka		

Priedai

Pratrauktuvų įdėklai Nr. 290405 – 407 Tipas 14D1

290410 14D1