

duMONT**Pleištinių griovelių smūginis pratrauktuvas HSS Kiaurymė H9, Tipas: 20F1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	290407 20F1
GTIN	662600888411
Produktų klasė	29J

Aprašymas**Paskirtis:**

Pleištinių griovelių pjovimui pagal DIN 6885.

Tiekimo sudėtis:

Pratrauktuvai kartu su reikalingais įdėklais.

Pastaba:

- **Apdirbant kietesnio plieno ruošinius reikia padidinti operacijų (praėjimų) skaičių arba naudoti specialius pratrauktuvus (reikia užklausti).**
- **Atlikus 1 ir 2 operacijas, stūmiklį reikia trumpam kilstelti – pratrauktuvus savaime išsilygina.**
- **Specialia danga padengti ir coliniai pratrauktuvai užsakomi atskirai.**
- **Pramušimo presus rasite katalogo 2 tome („Rankiniai ir matavimo prietaisai“).**
- **dyd. 28; 32 ir 36 pristatomi pagal paklausimą per trumpą laiką.**

Ašmenys: HSS

Pratrauktuvo ilgis: 505 mm

Pleištinio griovelio plotis: 20 mm

Pleištinio griovelio gylis: 4,9 mm

kiaurymėms, kurių Ø pagal DIN 6885: 65 - 75 mm

Traukimo ilgis pliene: 25 - 150 mm

reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis: 4000 kg

Techninis aprašymas

Traukimo ilgis pliene	25 - 150 mm
reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis	4000 kg
kiaurymėms, kurių Ø pagal DIN 6885	65 - 75 mm
Pratrauktuvo ilgis	505 mm
Pleištinio griovelio gylis	4,9 mm
Nugarėlės plotis	25,72 mm
Praėjimų skaičius	4
Pleištinio griovelio plotis	20 mm
Ašmenys	HSS
Produkto rūšis	Pratrauktuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Grafitas, GFK / CFK	ribotai tinka		
Alyva	tinka		

