

duMONT**Pleištinių griovelių smūginis pratrauktuvas HSS Kiaurymė H9, Tipas: 22F1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	290407 22F1
GTIN	662600888428
Produktų klasė	29J

Aprašymas**Paskirtis:**

Pleištinių griovelių pjovimui pagal DIN 6885.

Tiekimo sudėtis:

Pratrauktuvai kartu su reikalingais įdėklais.

Pastaba:

- **Apdirbant kietesnio plieno ruošinius reikia padidinti operacijų (praėjimų) skaičių arba naudoti specialius pratrauktuvus (reikia užklausti).**
- **Atlikus 1 ir 2 operacijas, stūmiklį reikia trumpam kilstelti – pratrauktuvus savime išsilygina.**
- **Specialia danga padengti ir coliniai pratrauktuvai užsakomi atskirai.**
- **Pramušimo presus rasite katalogo 2 tome („Rankiniai ir matavimo prietaisai“).**
- **dyd. 28; 32 ir 36 pristatomi pagal paklausimą per trumpą laiką.**

Ašmenys: HSS

Pratrauktuvo ilgis: 505 mm

Pleištinio griovelio plotis: 22 mm

Pleištinio griovelio gylis: 5,4 mm

kiaurymėms, kurių Ø pagal DIN 6885: 75 - 85 mm

Traukimo ilgis pliene: 25 - 150 mm

reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis: 4300 kg

Techninis aprašymas

Nugarėlės plotis	25,72 mm
Pratrauktuvo ilgis	505 mm
Pleištinio griovelio plotis	22 mm
Pleištinio griovelio gylis	5,4 mm
kiaurymėms, kurių \varnothing pagal DIN 6885	75 - 85 mm
Praėjimų skaičius	5
Traukimo ilgis pliene	25 - 150 mm
reikalinga jėga, kai plieno St50, ir maksimalus traukimo ilgis	4300 kg
Ašmenys	HSS
Produkto rūšis	Pratrauktuvai

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka		
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka		
Al >10 % Si	ribotai tinka		
Plienas <500 N/mm ²	tinka		
Plienas <750 N/mm ²	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	ribotai tinka		
INOX <900 N/mm ²	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Grafitas, GFK / CFK	ribotai tinka		
Alyva	tinka		

