

Garant**Centravimo grąžtas HSS B, be dangos, Nominalusis \varnothing DC k12: 1mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	111520 1
GTIN	4045197000873
Produktų klasė	11A

Aprašymas**Modelis:**

Iššlifluotas iš vientiso ruošinio.

Papildomas apsauginis gilintuvas (120° apsauginis kampas), su sraigtiniais grioveliais.**Techninis aprašymas**

Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,02 mm/aps,
Nominalusis \varnothing D _c	1 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
skirta detalių \varnothing	6 – 8 mm
Koto tolerancija	h7
Koto \varnothing D _s	4 mm
Bendras ilgis L	35 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 333
Tipas	B
Tolerancija Nominalusis \varnothing	k12
Gilimo kampas	120 laipsniai
Pjovimo kryptis	dešinin.

Kotas	Cilindrinis kotas su h7
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Centravimo gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	45 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	8 m/min	P
CuZn	tinka	80 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		