

**Garant****Centravimo grąžtas HSS B, be dangos, Nominalusis Ø DC k12: 1,25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	111520 1,25
GTIN	4045197000880
Produktų klasė	11A

**Aprašymas****Modelis:**

Iššlifluotas iš vientiso ruošinio.

**Papildomas apsauginis gilintuvas** (120° apsauginis kampas), su sraigtiniais grioveliais.**Techninis aprašymas**

Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,02 mm/aps,
skirta detalių Ø	8 – 10 mm
Nominalusis Ø D <sub>c</sub>	1,25 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto tolerancija	h7
Koto Ø D <sub>s</sub>	5 mm
Bendras ilgis L	40 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 333
Tipas	B
Tolerancija Nominalusis Ø	k12
Gilimo kampas	120 laipsniai
Pjovimo kryptis	dešinin.

Kotas	Cilindrinis kotas su h7
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Centravimo gražtas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	$V_c$	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	45 m/min	N
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	8 m/min	P
CuZn	tinka	80 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		