

Garant**Centravimo grąžtas HSS A kairinis, be dangos, Nominalusis Ø DC k12: 0,5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	111250 0,5
GTIN	4045197000422
Produktų klasė	11A

Aprašymas**Modelis:**

Iššlifluotas iš vientiso ruošinio, su sraigtiniais grioveliais. **Kairinis pjovimas**, su sraigtiniais grioveliais. Vienpusis centravimo grąžtas.

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Nominalusis Ø D _c	0,5 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,01 mm/aps,
skirta detalių Ø	< 4 mm
Koto tolerancija	h7
Koto Ø D _s	3,15 mm
Bendras ilgis L	25 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 333
Tipas	A
Tolerancija Nominalusis Ø	k12
Gilavimo kampas	60 laipsniai
Pjovimo kryptis	kairinės

Kotas	Cilindrinis kotas su h7
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Centravimo gražtas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	tinka	70 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	45 m/min	N
Plienas <500 N/mm ²	tinka	40 m/min	P
Plienas <750 N/mm ²	tinka	30 m/min	P
Plienas <900 N/mm ²	tinka	25 m/min	P
Plienas <1100 N/mm ²	tinka	10 m/min	P
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka	8 m/min	P
CuZn	tinka	80 m/min	N
Alyva	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		