

Garant
Centravimo grąžtas HSS B kairinis, be dangos, Nominalusis \varnothing DC k12: 6,3 mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	111540 6,3
GTIN	4045197001016
Produktų klasė	11A

Aprašymas
Modelis:

Iššlifluotas iš vientiso ruošinio.

Papildomas apsauginis gilintuvas (120° apsauginis kampas), su sraigtiniais grioveliais, **kairinio pjovimo**.

 Nominalusis \varnothing D_c: 6,3 mm

 skirta detalių \varnothing : 100 – 150 mm

 Koto \varnothing D_s: 20 mm

Bendras ilgis L: 80 mm

 Pastūma f plienui < 900 N/mm²: 0,05 mm/aps,

Techninis aprašymas

Koto tolerancija	h7
Pastūma f plienui < 900 N/mm ²	0,05 mm/aps,
Nominalusis \varnothing D _c	6,3 mm
skirta detalių \varnothing	100 – 150 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Koto \varnothing D _s	20 mm
Bendras ilgis L	80 mm
Danga	be dangos
Ašmenys	HSS
Norma	DIN 333

Tipas	B
Tolerancija Nominalusis \emptyset	k12
Gilimo kampas	120 laipsniai
Pjovimo kryptis	kairinės
Kotas	Cilindrinis kotas su h7
Vidinis aušinimas	ne
Spalvinis žymėjimas	be
Produkto rūšis	Centravimas