

Garant**CaraFin deimantinės poliravimo juostelės lipnios, 25×120 mm, Grūdėtumas: D64μm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	557521 D64
GTIN	4045197994691
Produktų klasė	51G

Aprašymas**Modelis:**

CaraFin deimantiniai poliravimo įrankiai, kurių viena pusė dengta **monokristaliniais deimantais**. Sudėtyje esantys deimantų grūdeliai užtikrina žymiai **geresnę nuėmimo lygį** nei poliravimo pastose įmaišyti pavieniai deimantų grūdeliai.

Kibios **poliravimo juostelės**. Viršutinė pusė iš **elastinės PU medžiagos**, iš vienos pusės dengta deimanto grūdeliais.

Privalumai:

Negaištamą papildomą laiką paruošimui ir valymui, kaip naudojant deimantinę pastą. Deimantinis poliravimo blokelis iš aukštos kokybės **elastingos poliuretano putos**.

Paskirtis:

Su šlifavimo juostos laikikliu Nr. 557900.

Tinka sausam ir drėgnam poliravimui. **Kontūrų formą išsaugantis, tikslus**

baigiamasis ištekintų paviršių šlifavimas ($R_z < 3\mu\text{m}$). Rekomenduojama užspausti didesne jėga.

Tinka:

Lankstūs šlifavimo juostų laikikliai Nr. 557900.

Techninis aprašymas

Šlifavimo priemonių kodas	D
Plotis	25 mm
Ilgis	120 mm
Matmenys	25×120 mm

Poliravimo etapas	Poliravimas
Serija	CaraFin
Produkto pavadinimo požymis	25×120 mm
Produkto rūšis	Poliravimo kaladėlė

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Dažai	tinka		
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		