

Garant**NC plėstuvų rinkinys, Nr. 162900 dėžutėje H7, Plėstuvų kiekis: 6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

162925 6

GTIN

4045197994813

Produktų klasė

110

Aprašymas**Modelis:**

NC tinkamas modelis panašus į DIN 212 **su tiesiu kotu standartizuotiems griebtuvams**, ypač **hidraulinio užspaudimo** arba **tiksliems patronams**. Užtikrinamas **mažiausias radialinis mušimas** ir **maksimalus proceso saugumas**. **Nereikia įsigyti jokių specialių griebtuvų**. Su ilga pjovimo briauna ir kairine spirale. Lyginis dantų skaičius kintamu žingsniu. Dyd. 3 su centravimo viršūne, nuo dyd. 4 – dvipusis su centravimo kiaurymėmis. **Plėstuvų gamintojo tolerancija** pagal DIN 1420, skirta H7 kiaurymės tolerancijos laukui.

Turinys:

Po 1 NC plėstuvą: dyd. 3; 4; 5; 6; 8; 10

Tiekimo sudėtis:

6 dalių NC plėstuvų rinkinys dėžutėje.

Techninis aprašymas

Plėstuvų skaičius

6

Gręžimo tolerancija

H7

Ašmenys

HSS E

Norma

Gamykliniai standartai

Kotas	DIN 1835 A su h6
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Produkto rūšis	Phillips antgalis

Priedai

NC plėstuvash7 Nominalusis Ø DC mm arba coliai 3	162900 3
NC plėstuvash7 Nominalusis Ø DC mm arba coliai 8	162900 8
NC plėstuvash7 Nominalusis Ø DC mm arba coliai 6	162900 6
NC plėstuvash7 Nominalusis Ø DC mm arba coliai 10	162900 10
NC plėstuvash7 Nominalusis Ø DC mm arba coliai 4	162900 4
NC plėstuvash7 Nominalusis Ø DC mm arba coliai 5	162900 5