

HOLEX**Rankinių plėstuvų rinkinys Nr. 160150 dėžutėje H7, Plėstuvų kiekis: 6****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

160175 6

GTIN

4045197994806

Produktų klasė

120

Aprašymas**Modelis:**

Su **kairine spirale** 7 – 8° ir ilga kreipiančiąja dalimi 1/5 pjaunamosios briaunos ilgio. Lyginis dantų skaičius kintamu žingsniu - puiki kiaurymės kokybė. Pjovimo dalies cilindrinė nuožula išlygina kiaurymę ir kreipia plėstuvą.

Paskirtis:

Kiaurosioms kiaurymėms (netinka aklinosioms kiaurymėms). Taip pat puikiai tinka pertraukiamam apdirbimui.

Turinys:

po 1 rankinį plėstuvą: dyd. 3; 4; 5; 6; 8; 10

Tiekimo sudėtis:

6 dalių rankinių plėstuvų rinkinys dėžutėje.

Techninis aprašymas

Plėstuvų skaičius

6

Gręžimo tolerancija

H7

Ašmenys

HSS

Norma

DIN 206 B

Sraigtinio griovelio posvyrio kampas	7-8 laipsniai
Naudojama, kai gręžimo tipas	kai kiaurymė atvira
Produkto rūšis	Phillips antgalis

Priedai

Rankinis plėstuvash7 Nominalusis Ø DC 6 mm	160150 6
Rankinis plėstuvash7 Nominalusis Ø DC 10 mm	160150 10
Rankinis plėstuvash7 Nominalusis Ø DC 5 mm	160150 5
Rankinis plėstuvash7 Nominalusis Ø DC 8 mm	160150 8
Rankinis plėstuvash7 Nominalusis Ø DC 3 mm	160150 3
Rankinis plėstuvash7 Nominalusis Ø DC 4 mm	160150 4