

Garant

Dinamometrinio raktų korpusas be skalės be įstatomo įrankio, Maksimalus sukimo momentas: 320Nm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	657450 320
GTIN	4045197995964
Produktų klasė	61E

Aprašymas

Modelis:

Viena ranka valdomas dinamometrinis raktas be nustatymo skalės. Nustatykite norimą sukimo momento vertę naudodami reguliavimo įrankį Nr. 657452 dyd. 1 kartu su tinkamu kontrolės prietaisu.

Priveržimas kairėn – perkišus įstatomą įrankį. Be įstatomo įrankio (pagrindinis modelis); tinkamus įstatomus įrankius žr. Nr. 657582 – 657950.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, raktas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Paskirtis:

Kontroliuojam varžtų priveržimui pagal nustatytą sukimo momentą serijinėje gamyboje.

Standartas:

Sertifikuota pagal DIN EN ISO 6789.

Tikslumas:

$\pm 2\%$ nuo nustatytos vertės.

Įpovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniam rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įpovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Tinkamus įstatomus įrankius: rasite Nr. 657582 – 657950.

Techninis aprašymas

Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
Įstatomų įrankių laikiklis	14×18 mm
Sūkių momento ribos	60 - 320 Nm
Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±2 %
Svoris	1100 g
maksimalus sukimo momentas	320 Nm
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l ₃]	602 mm
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	pirminis suregulavimas
Prijungimo forma	įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis)
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [l ₁]	563,5 mm
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Atlaisvinimo vertės nustatymas	be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso)
Bendras ilgis L	636 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Feedback	ryškus
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [l ₂]	38,5 mm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Kalibravimas	O6
Kalibravimas	O7
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/657450-320>
