

Garant**Dinamometrinio raktų korpusas be skalės be įstatomo įrankio, Maksimalus sukimo momentas: 200Nm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	657450 200
GTIN	4045197995957
Produktų klasė	61E

Aprašymas**Modelis:**

Viena ranka valdomas dinamometrinis raktas be nustatymo skalės. Nustatykite norimą sukimo momento vertę naudodami reguliavimo įrankį Nr. 657452 dyd. 1 kartu su tinkamu kontrolės prietaisu.

Priveržimas kairėn – perkišus įstatomą įrankį. Be įstatomo įrankio (pagrindinis modelis); tinkamus įstatomus įrankius žr. Nr. 657582 – 657950.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, raktas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Paskirtis:

Kontroliuojam varžtų priveržimui pagal nustatytą sukimo momentą serijinėje gamyboje.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Tikslumas:

±2% nuo nustatytos vertės.

Įjovimo režimai:**Brėžinio ir formulės legenda:**

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Pastaba:

Tinkamus įstatomus įrankius: rasite Nr. 657582 – 657950.

Techninis aprašymas

Svoris	700 g
Sūkių momento ribos	50 - 200 Nm
Įstatomų įrankių laikiklis	14×18 mm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±2 %
Priveržimo kryptis	Dešininis ir kairinis priveržimas
maksimalus sukimo momentas	200 Nm
Keičiami įrankiai	Įstatomas įrankis
Atlaisvinimo vertės nustatymas	be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso)
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Norma	DIN EN ISO 6789
Feedback	ryškus
Prijungimo forma	įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis)
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Svirties ilgis be įstatomo įrankio [I ₁]	337,5 mm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	pirminis suregulavimas
Reguliuojamas atstumas dinamometriniame rakte [I ₂]	38,5 mm
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [I ₃]	376 mm
Bendras ilgis L	410 mm
Kalibravimas	O6
Kalibravimas	O7
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Produkto rūšis	Dinamometriniis raktas

Paslaugos

DAkKS kalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm	020020 1000
NustatymasDinamometrinis raktas be skalės Tipas SET	020080 SET
Kalibravimas ir nustatymasDinamometrinis raktas be skalės Maksimalus sukimo momentas 400 Nm	020090 400
DAkKS kalibravimas ir nustatymasDinamometrinis raktas be skalės Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm	020190 1000

Priedai

Įstatomi įrankiai su kvadratu Pavaros kvadrato tipas 2-3/4 in	657700 2-3/4
Įstatoma terkšlė Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657630 2-1/2
Įstatomi įrankiai su kvadratu Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657700 2-1/2
Raktas sukimo momentui reguliuoti Tipas 1	657455 1
Įstatoma terkšlė Pavaros kvadrato tipas 2-3/4 in	657630 2-3/4
Įstatoma perjungiamą terkšlė Pavaros kvadrato tipas 2-1/2 in	657582 2-1/2