

Garant**Dinamometrinis raktas be skalės su perjungiamo terškėle, Maksimalus sukimo momentas: 200Nm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	657460 200
GTIN	4045197996015
Produktų klasė	61E

Aprašymas**Modelis:**

Viena ranka valdomas dinamometrinis raktas be nustatymo skalės. Nustatykite norimą sukimo momento vertę naudodami reguliavimo įrankį Nr. 657452 dyd. 1 kartu su tinkamu kontrolės prietaisu.

Tvirta **perjungiamo terškėle** su išmetikliu – **dešiniam ir kairiniam priveržimui**.

Dinamometrinis raktas atsisukantis sukant tik dešinėn.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, raktas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Paskirtis:

Kontroliuojam varžtų priveržimui pagal nustatytą sukimo momentą serijinėje gamyboje.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Tikslumas:

±2% nuo nustatytos vertės.

Pjovimo režimai:**Brėžinio ir formulės legenda:**

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Techninis aprašymas

Svoris	800 g
Sūkių momento ribos	50 - 200 Nm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±2 %
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
maksimalus sukimo momentas	200 Nm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Atlaisvinimo vertės nustatymas	be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso)
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Feedback	ryškus
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	pirminis suregulavimas
Bendras ilgis L	446 mm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [L ₃]	351,5 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Kalibravimas	O6
Kalibravimas	O7
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Paslaugos

Kalibravimas ir nustatymas Dinamometrinis raktas be skalės Maksimalus sukimo momentas 400 Nm	020090 400
Nustatymas Dinamometrinis raktas be skalės Tipas SET	020080 SET
	020020 1000

DAkS kalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm

DAkS kalibravimas ir nustatymasDinamometrinis raktas be skalės Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm

020190 1000

Priedai

Raktas sukimo momentui reguliuoti Tipas 1

657455 1