

**Garant****Dinamometrinis raktas be skalės su perjungiamo terškėle, Maksimalus sukimo momentas: 25Nm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	657460 25
GTIN	4045197995988
Produktų klasė	61E

**Aprašymas****Modelis:**

Viena ranka valdomas dinamometrinis raktas be nustatymo skalės. Nustatykite norimą sukimo momento vertę naudodami reguliavimo įrankį Nr. 657452 dyd. 1 kartu su tinkamu kontrolės prietaisu.

Tvirta **perjungiamo terškėle** su išmetikliu – **dešiniam ir kairiniam priveržimui**.

Dinamometrinis raktas atsisukantis sukant tik dešinėn.

**Funkcija:**

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, raktas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

**Paskirtis:**

Kontroliuojam varžtų priveržimui pagal nustatytą sukimo momentą serijinėje gamyboje.

**Standartas:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Tikslumas:**

±2% nuo nustatytos vertės.

**Pjovimo režimai:****Brėžinio ir formulės legenda:**

$l_1$  = svirties ilgis be įstatomo įrankio

$l_2$  = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

$l_3$  = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

$l_4$  = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

$T_1$  = nustatomas sukimo momentas

$T_2$  = nurodytas sukimo momentas

**Techninis aprašymas**

Pavaros keturbriaunis	1/4 in
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±2 %
maksimalus sukimo momentas	25 Nm
Sūkių momento ribos	5 - 25 Nm
Svoris	280 g
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Bendras ilgis L	205 mm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [l <sub>3</sub> ]	141 mm
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Atlaisvinimo vertės nustatymas	be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso)
Norma	DIN EN ISO 6789
Feedback	ryškus
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	pirminis sureguliojimas
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Kalibravimas	O6
Kalibravimas	O7
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

## Paslaugos

DAkkS kalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm	020020 1000
Kalibravimas ir nustatymasDinamometrinis raktas be skalės Maksimalus sukimo momentas 400 Nm	020090 400

NustatymasDinamometrinis raktas be skalės Tipas SET	020080 SET
DAkS kalibravimas ir nustatymasDinamometrinis raktas be skalės Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm	020190 1000

**Priedai**

Raktas sukimo momentui reguliuoti Tipas 1	657455 1
-------------------------------------------	----------