

**Garant****Dinamometrinis raktas be skalės su perjungiamo terškėle, Maksimalus sukimo momentas: 100Nm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	657460 100
GTIN	4045197996008
Produktų klasė	61E

**Aprašymas****Modelis:**

Viena ranka valdomas dinamometrinis raktas be nustatymo skalės. Nustatykite norimą sukimo momento vertę naudodami reguliavimo įrankį Nr. 657452 dyd. 1 kartu su tinkamu kontrolės prietaisu.

Tvirta **perjungiamo terškėle** su išmetikliu – **dešiniam ir kairiniam priveržimui**.

Dinamometrinis raktas atsisukantis sukant tik dešinėn.

**Funkcija:**

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, raktas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

**Paskirtis:**

Kontroliuojam varžtų priveržimui pagal nustatytą sukimo momentą serijinėje gamyboje.

**Standartas:**

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

**Tikslumas:**

±2% nuo nustatytos vertės.

**Pjovimo režimai:****Brėžinio ir formulės legenda:**

$l_1$  = svirties ilgis be įstatomo įrankio

$l_2$  = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

$l_3$  = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

$l_4$  = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

$T_1$  = nustatomas sukimo momentas

$T_2$  = nurodytas sukimo momentas

**Techninis aprašymas**

Sūkių momento ribos	20 - 100 Nm
maksimalus sukimo momentas	100 Nm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±2 %
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Svoris	550 g
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	pirminis suregulavimas
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Norma	DIN EN ISO 6789
Feedback	ryškus
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Atlaisvinimo vertės nustatymas	be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso)
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [L <sub>3</sub> ]	310 mm
Bendras ilgis L	404 mm
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Kalibravimas	O6
Kalibravimas	O7
Duomenys protokoluojami	ne
Matavimo prietaisai	mechaninis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

## Paslaugos

DAkKS kalibravimas Dinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm	020020 1000
Kalibravimas ir nustatymas Dinamometrinis raktas be skalės Maksimalus sukimo momentas 400 Nm	020090 400

NustatymasDinamometrinis raktas be skalės Tipas SET	020080 SET
DAkS kalibravimas ir nustatymasDinamometrinis raktas be skalės Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm	020190 1000

**Priedai**

Raktas sukimo momentui reguliuoti Tipas 1	657455 1
---	----------