

Garant**Dinamometrinis raktas be skalės su perjungiamo terkšle, Maksimalus sukimo momentas: 320Nm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	657460 320
GTIN	4045197996022
Produktų klasė	61E

Aprašymas**Modelis:**

Viena ranka valdomas dinamometrinis raktas be nustatymo skalės. Nustatykite norimą sukimo momento vertę naudodami reguliavimo įrankį Nr. 657452 dyd. 1 kartu su tinkamu kontrolės prietaisu.

Tvirta **perjungiamo terkšlė** su išmetikliu – **dešininiam ir kairiniam priveržimui**.

Dinamometrinis raktas atsisukantis sukant tik dešinėn.

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momento vertę, raktas duodamas signalą (girdimai ir juntamai) atsilaisvina ir jį po to iš karto galima naudoti vėl.

Paskirtis:

Kontroliuojam varžtų priveržimui pagal nustatytą sukimo momentą serijinėje gamyboje.

Standartas:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Tikslumas:

±2% nuo nustatytos vertės.

Pjovimo režimai:**Brėžinio ir formulės legenda:**

l_1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio

l_2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo

l_3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį

l_4 = įpjovimo įrankio matmuo

L = bendras įrankio ilgis

T_1 = nustatomas sukimo momentas

T_2 = nurodytas sukimo momentas

Techninis aprašymas

Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
maksimalus sukimo momentas	320 Nm
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±2 %
Svoris	1200 g
Sūkių momento ribos	60 - 320 Nm
Pavaros keturbriaunis	1/2 in
Padalos vertė, pasirenkama	Nm
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Atlaisvinimo principas	greitas mechaninis atlaisvinimas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	pirminis sureguliojimas
Prijungimo forma	Varomasis kvadratas (terkšlei)
Atlaisvinimo vertės nustatymas	be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso)
Bendras ilgis L	672 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Svirties ilgis su gamyklinio kalibravimo atstumu [I ₃]	577 mm
Feedback	ryškus
Kalibravimas	O6
Kalibravimas	O7
Duomenys protokoluojami	ne
Suveikimo signalas	jutiklinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Matavimo prietaisai	mechaninis
Produkto rūšis	Dinamometrinis raktas

Paslaugos

NustatymasDinamometrinis raktas be skalės Tipas SET	020080 SET
Kalibravimas ir nustatymasDinamometrinis raktas be skalės Maksimalus sukimo momentas 400 Nm	020090 400
	020020 1000

DAkS kalibravimasDinamometrinis raktas Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm

DAkS kalibravimas ir nustatymasDinamometrinis raktas be skalės Maksimalus sukimo momentas 1000 Nm

020190 1000

Priedai

Raktas sukimo momentui reguliuoti Tipas 1

657455 1