



Universalus matuoklis rinkinys oro srautui matuoti, Tipas: FR



Užsakymo data

Užsakymo numeris	474162 FR
GTIN	4029547019371
Produktų klasė	47B

Aprašymas

Modelis:

Orų stotelė Testo 440 **oro srovės greitį ir apimtį aušinimo kanale (m/s, m³/h)**. Zondas su sparnuote Ø 16 mm dideliame oro sraute iki 50 m/s matuoti.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Universalus matuoklis Testo 440 Nr. 474141 dyd. 440, 3 Mignon AA tipo baterijos, USB kabelis, lagaminas Nr. 474161 dyd. K ir kalibravimo protokolas. Zondas su sparnuote Nr. 474152 dyd. FR

Techninis aprašymas

Matavimo ribos (diapazonas)	0,6 - 50 m/s
Leistina paklaida (m/s + % nuo matavimo vertės)	±0,2 + 1 % (0,6 iki 40 m/s) ±0,2 + 2 % (40,1 iki 50 m/s) m/s
Darbinė temperatūra	-10 - 70 °C
IP apsaugos klasė	IP 54
Maitinimas	Baterijos

Baterijų kiekis	3
Baterijos tipas	Mignon, AA
Sąsaja	USB sąsaja
Sąsaja	TESA Link Connector TLC
Kalibravimas	Kainos reikia teirautis
Produkto rūšis	Klimato matuoklis

Priedai

Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6	081561 LR6
---	------------