



Universalus matuoklis rinkinys drėgmei / temperatūrai matuoti, Tipas: FT



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 474164 FT |
| GTIN | 4029547019395 |
| Produktų klasė | 47B |

Aprašymas

Modelis:

Klimato matuoklis testo 440 ir drėgmės ir temperatūros zondas **drėgmei ir temperatūrai sandėlyje, darbo erdvėse ir aušinimo kanaluose matuoti.**

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekimo sudėtis:

Klimato matuoklis Testo 440 Nr. 474141 dyd. 440, 3 Mignon baterijos tipas AA, USB laidas, zondas su sparnuote Nr. 474148 dyd. FR, lagaminas Nr. 474161 dyd. K ir kalibravimo protokolas.

Techninis aprašymas

| | |
|--|-------------|
| Leistina paklaida santykiniam drėgnumui | ±2 % |
| Didžiausioji leidžiamoji temperatūros paklaida | ±0,5 °C |
| Temperatūros matavimo ribos | -20 - 70 °C |
| Matavimo diapazonas santykiniam drėgnumui | 0 - 100 % |
| IP apsaugos klasė | IP 54 |

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Maitinimas | Baterijos |
| Baterijos tipas | Mignon, AA |
| Baterijų kiekis | 3 |
| Kalibravimas | Kainos reikia teirautis |
| Sąsaja | USB sąsaja |
| Sąsaja | TESA Link Connector TLC |
| Produkto rūšis | Drėgmės ir temperatūros jutiklis |

Priedai

| | |
|---|------------|
| Šarminės mangano baterijos Tarptautinis dydis LR6 | 081561 LR6 |
|---|------------|